

# Avento e-move

**16655** Le fauteuil relax Avento est réglable en hauteur à l'aide d'une télécommande et équipé d'un système de freinage central. Le mécanisme E-move incline en même temps le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position 'zero gravity' (\*).

## Châssis avec réglage en hauteur

- Solide construction en métal, soudée. Le châssis est standard prévu de 2 douilles pour porte-sérum (Ø 19 mm) et de supports pour la tête amovible (option).
- Tous les bords et coins sont arrondis.
- 4 roues design Integral S Ø 125 mm, freinage central à l'aide d'une double pédale de frein. Les pédales de frein sont situés au centre des deux côtés du fauteuil. Les pédales sont accessibles si l'on se trouve devant le fauteuil.
- Mécanisme de réglage en hauteur stable à bras parallèles.
- Le réglage en hauteur de 53 jusqu'à 77 cm (hauteur d'assise) se fait à l'aide d'une télécommande.
- Repose-pieds coulissant avec protection de marche-pied, en matière synthétique avec structure anti-dérapante.
- Le couvercle en matière synthétique facilite le nettoyage du châssis.

## Assise

- Assise amovible faite d'une plaque en mélamine MDF, épaisseur 12 mm.
- Recouverte de 2 couches de mousse ignifugée, de densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- L'assise arrondie entraîne une circulation sanguine optimale.
- Finition en similicuir orné de piqûre décorative.

## Dossier et repose-jambes

- Dossier fait d'une coquille ergonomique préformée en multiplex, épaisseur 12 mm.
- Recouvert de mousse ignifugée, de 2 densités différentes, pour un confort d'assise optimal.
- Dossier complètement revêtu en similicuir orné de piqûre décorative.
- Equipé d'une poignée de pousse ergonomique en matière synthétique.
- Repose-jambes fait d'une plaque en multiplex, épaisseur 10 mm, recouvert d'une mousse ignifugée et revêtu.

## Mécanisme E-move

- Incline simultanément le dossier, l'assise et le repose-jambes jusqu'à la position 'zero gravity' à l'aide de deux moteurs.
- Le dossier et le repose-jambes sont réglables individuellement.
- L'angle entre l'assise et le dossier varie de au moins 97° dans la position assise jusqu'à 120° dans la position « zero-gravity »
- Quand le mécanisme relax se met en action, l'assise incline jusqu'à 24° au minimum.
- Soutien optimal des jambes grâce au repose-jambes télescopique.
- Le repose-jambes est incliné vers l'intérieur en position assise, pour faciliter le lever.
- Le réglage en hauteur et l'inclinaison du dossier, assise et repose-jambes se fait à l'aide d'une télécommande.

## Accoudoirs abaissables

- Accoudoirs ergonomiques en matière synthétique, facilitant l'assise et le lever.
- Standard pourvu de pattes de fixation pour tablette.
- Réglage de la hauteur en 4 positions, par 2 axes en acier massif, chromés.
- Verrouillage vers le bas au moyen d'une manette à ressort.
- La plus basse position est à la même hauteur que l'assise.

### Couleurs

Veillez vous référer à notre large gamme.  
Carte d'échantillons + échantillons sur simple demande.

### Accessoires

Veillez vous référer à notre liste  
d'accessoires.

(\* Position 'zero gravity' : cette position mi-assise, mi-allongée, inspirée de la NASA, est une position corporelle neutre, dans laquelle toutes les forces musculaires reposent dans un équilibre bio-médical. (Source : 'From outer space to you', Omni, Mars 1994.)



**HAELVOET NV** | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE


Vu sa recherche permanente du progrès technologique, Haelvoet se réserve le droit d'apporter des modifications.



## Dimensions

Avento relax hauteur variable:

- L 73 x P 85-158 x H 128-152 cm
- Hauteur d'assise: 53 - 77 cm
- Profondeur d'assise: 52 cm
- Largeur d'assise: 53 cm
- Hauteur des accoudoirs: 72 - 53 cm
- Charge de fonctionnement en sécurité : 150 kg



## Matériel utilisé et finition

- Métal: revêtement époxy (gris clair).
- Bois: Multiplex, MDF.
- Matière synthétique.
- Mousse ignifugée.
- Revêtement: selon collection.
- Résistant aux produits d'entretien usuels.

Pour plus d'informations sur nos **matériaux utilisés**, sur **la construction** et **l'entretien du produit**: voir nos fiches matériaux.

## Options

- Coussin d'assise avec mousse viscoélastique et housse bi-élastique.
- Flexible pour télécommande.
- Accoudoirs élargis, tournants.
- Etrier pour accessoires.
- Crochet pour lanières de fixation.
- Appui-tête latéral.
- Dossier avec appui-tête amovible.
- Tablette repas Elice.
- Porte-sérum (en 1 ou 2 parties).
- Support pour tablette repas sur le dossier.
- Porte-bouteille (bouteille d'oxygène / d'urine).
- Batterie Li-Ion.
- Dossier avec appui-tête/nuque réglable et amovible.
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm des deux côtés
- Douille pour porte-sérum Ø 32 mm sur le côté droit (Ø 19 mm sur le côté gauche)